

Centrale P&P Box Déformation



Éliminez les déformations de vos emballages

°C
°F
psi
bar

Centrale d'acquisition Plug and Play

Lecture et analyse par affichage multi-fonction

Ajustement de vos barèmes et programmes en temps réel



	Step 1	Step 2	Step 3	Step 4
Time	15:14:47	15:26:25	16:21:08	17:14:23
Pressure	10.4	10.9	3.1	-2.4
Displacement	-0.2	-3.9	-4.5	-5.0
Time	15:10:50	15:43:21	17:07:44	17:10:02

17:55:01



Centrale P&P Box Déformation



Éliminez les déformations de vos emballages

Applications

- Élimination** des défauts d'aspect emballage : matériaux souples ou rigides
- Modification d'emballage** : matériau, épaisseur, géométrie, fournisseur, ...
- Productivité** : amélioration des transferts thermiques en autoclave
- Présentation produit** : gestion des phénomènes d'oxydation de surface

Performances

- Boîtier** 1 à 2 sondes de Déformation + 1 sonde pression en standard
- Affichage** temps réel et acquisition de données
- Valeurs calculées** : différentiel pressions (option 3 voies)
- Écran couleur** de 3,7 pouces, tactile et étanche (IP 66)
- Mémorisation** de 8 curseurs avec contrôle du bon découpage du barème
- Exportation** des données en .csv

Particularités

- Fonctions** et affichages accessibles en temps réel
- Visualisation** des historiques et informations associées
- Calcul** du différentiel de pression (option 3 voies)
- Présentation** des données sous formes numériques, graphiques et statiques
- Assistances** d'analyse :
 - => déformation / différentiel de pression (option 3 voies) / écriture de barème
- Alimentation** secteur
- Fonctionnement** sans ordinateur relié

